

Healthy viewing.

La postazione PACS ergonomicamente

ELTRONO®

» **ELTRONO®: LA SOLUZIONE PIÙ ATTUALE PER UNA POSTAZIONE DI LAVORO EFFICIENTE ED ERGONOMICA**



> **ERGONOMIA**

La postazione ELTRONO® permette di lavorare con diversi monitor in eccellenti condizioni di ergonomia:

- + Il pannello posteriore favorisce la concentrazione, creando un ambiente di lavoro appartato
- + La possibilità di variare la luminosità dell'illuminazione assicura il giusto contrasto evitando l'affaticamento della vista. Inoltre migliora l'efficienza e l'acutezza visiva.

- + L'altezza regolabile e il sistema »Ergo-Tilt™« consentono una postura di lavoro ottimale, sia da seduti che in piedi, riducendo considerevolmente sintomatologie da stress quali la sindrome del tunnel carpale o la sindrome M.A.D. (Mouse Arm Disease).

Una postazione di lavoro ergonomica migliora la produttività fino al 22 %*

*Fonte: BSR/HFES100 Human Factors Engineering of Computer Workstations


1

LUCE REGOLABILE

Sono presenti due sorgenti di luce, separate ed integrate, la «luce da lavoro» e la «luce di fondo». Entrambe sono a scomparsa e dotate di variatore di luminosità. La luminosità della «luce da lavoro» è indicata per la lettura ed è completamente indipendente dalla luce ambiente. Nella modalità automatica, la «luce di fondo» è controllata da un sensore e viene regolata per assicurare il miglior contrasto tra la luce ambiente e i monitor, al fine di non affaticare la vista. In modalità automatica la «luce da lavoro» resta spenta. Le due fonti luminose assicurano sempre la migliore illuminazione per la refertazione. Il sistema è brevettato.

2

SUPERFICIE DI LAVORO

La principale superficie di lavoro di ELTRONO® è inclinabile e antiscivolo; mouse, tastiera ed eventuali penne restano in posizione anche a piano inclinato. Vi è poi un'altra superficie fissa per libri, sistema di refertazione vocale o altri accessori.

3

PANNELLO »TOUCHSCREEN«

Tutte le funzioni di ELTRONO® sono facilmente gestibili da un unico pannello di comando: il sistema »Ergo-Tilt™«, la regolazione in altezza ed entrambe le sorgenti luminose. Come accessorio opzionale, inoltre, ELTRONO® offre la possibilità di memorizzare e richiamare altezze ed inclinazioni preimpostate, per diversi utenti. Ogni utilizzatore può recuperare agevolmente le proprie impostazioni personali.

4

ISOLAMENTO ACUSTICO

Il pannello posteriore è fonoassorbente e riduce fino al 35% il livello di rumorosità. Schermato il retro e i lati dei monitor, favorisce una maggiore concentrazione e allo stesso tempo permette la disposizione di più postazioni nello stesso ambiente.





+ POGGIA PIEDE

In posizione eretta il poggia piedi è utile per alleviare la pressione sulla parte bassa della schiena. Quando non serve viene ripiegato.



+ SUPPORTI PER MONITOR

La configurazione standard di ELTRONO® prevede quattro supporti flessibili per monitor, con attacco VESA 100 mm (75 mm) montati su due bracci girevoli. Un esempio di allestimento: tre monitor flat da 21" in verticale e un monitor flat da 19" in orizzontale. Supporti aggiuntivi sono disponibili su richiesta.



+ STAFFA PER PC

È integrata nel tavolo, posta lateralmente e sospesa. Una seconda staffa opzionale può essere aggiunta su richiesta.



+ CAVI E INSTALLAZIONE

Nella parte posteriore di ELTRONO® è allocata una presa multipla con uscite sufficienti per pc, monitors e altre periferiche esterne. Tutti i cavi vengono raccolti in un'unica canalina. Con un solo cavo che collega la postazione alla presa di corrente, viene facilitata la pulizia. Nella parte anteriore, per comodità, sono presenti ulteriori prese di corrente per dispositivi mobili quali: carica batterie, sistemi di refertazione vocale, ecc.



+ ACCESSORI

Diafanoscopio di dimensioni ridotte dedicato alle immagini analogiche, specialmente mammografiche, montato su braccio flessibile. Può essere montato anche sulla superficie di lavoro fissa.



+ SEDUTA

Per completare la postazione di lavoro, si raccomanda una sedia confortevole. Quest'ultima, a prescindere dal produttore, dovrebbe essere dotata di schienale alto, poggiatesta regolabile e braccioli flessibili. Non esitate a contattarci per una proposta.



POSIZIONI DI LAVORO

Planilux ha sviluppato numerose caratteristiche ergonomiche e migliorato alcuni accorgimenti al fine di rendere l'ambiente di lavoro il più confortevole possibile.

- + La principale superficie di lavoro può essere inclinata elettronicamente da 0° a 15° («Ergo-Tilt™») al fine di garantire la migliore postura e la maggior confortevolezza possibile. Tale accorgimento riduce significativamente le sindromi dolorose causate da affaticamento dell'apparato muscolo-scheletrico.






- + A parere di numerosi esperti di ergonomia, è fondamentale variare, di tanto in tanto, la posizione assunta durante le ore di lavoro. ELTRONO® permette di far questo meglio di qualsiasi altra postazione di lavoro. Con il sistema «Ergo-Tilt™» la superficie dei monitor si inclina da 0° a 15°, consentendo di mantenere sempre la corretta distanza e il migliore angolo di visione.



- + ELTRONO® offre inoltre la possibilità di regolarne l'altezza da 62 a 120 cm, per assecondare la posizione seduta o in piedi, a seconda della postura di lavoro preferita.

- >> **Il passaggio dalla refertazione analogica a quella digitale ha drasticamente mutato l'ambiente di lavoro del radiologo. Una postazione di lavoro, progettata in base a caratteristiche di ergonomia, migliora l'efficienza e riduce l'affaticamento.**

> **SPECIFICHE TECNICHE**



GERÄTEBAU

Felix Schulte GmbH & Co. KG
Rangestraße 46-48
D-59581 Warstein

Tel.: (0 29 02) 97 13-0
Fax: (0 29 02) 97 13-88
info@planilux.com
www.planilux.com

PLANILUX®
ELTRONO® Un prodotto PLANILUX®

ELTRONO®